

E77309



Collection : CÜFF

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




### Caractéristiques techniques

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 99
- VIDAGE : Sans vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Corps lisse, sans tirette
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 163
- MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Sans bonde de vidage

### Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Butée sensitive
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Pas d'eau chaude distribuée en position levier centré
- SÉCURITÉ : Bague-limiteur de température.
- ENTRETIEN FACILE : Aérateur anti-calcaire, pas de découpe à l'arrière, ni d'embase.
- ERGONOMIE : Poignée ergonomique. Tirette latérale plus accessible. Aérateur incliné pour offrir plus de confort.
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME : Garantie 5 ans

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle Medium - cartouche C3. E77309. Collection : CÜFF. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 163. SAILLIE DU BEC (MM) : 99. MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Sans bonde de vidage. Corps lisse, sans tirette.