


E77748



Collection : MALLECO

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,6 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 383
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : ECO D'EAU
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : ELECTRONIQUE/SENSATE
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- TYPE D'ACCESSOIRE : Robinet
- GARANTIE FINITION : Chrome 10 ans
Inox brossé 25 ans
- TYPE DE FLEXIBLE : Flexible en nylon tressé

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 7 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 229
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE DE BEC : AVEC DOUCHETTE
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- PERCEMENT : Perçement Ø 35 mm


Bénéfices consommateurs

- ACTIVATION D'UN SIMPLE GESTE : Allumez / coupez l'eau en passant votre main devant la cellule de détection de mouvement. Temps de réaction ultra-rapide.
- FACILE À MANIER : Le flexible en nylon tressé garantit une extraction fluide et silencieuse. La rotule offre une manœuvre souple. Ces technologies uniques réduisent considérablement le risque de casse.
- PERSONNALISATION : 3 leviers en silicone interchangeables aux couleurs intemporelles (noir/blanc/taupe) sont fournis avec le mitigeur.

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FIABLE : Fixation par double tige
- FONCTIONNEMENT À PILES : Fonctionne avec des piles AA, pas besoin de prise sous l'évier.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur évier à détection électronique. E77748. Collection : MALLECO. POIDS : 2,6 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 7 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 383. SAILLIE DU BEC (MM) : 229. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : ECO D'EAU. VIDAGE : Sans vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : ELECTRONIQUE/SENSATE. TYPE DE BEC : AVEC DOUCHETTE. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. TYPE D'ACCESSOIRE : Robinet. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : Chrome 10 ans
Inox brossé 25 ans. PERCEMENT : Perçement Ø 35 mm. TYPE DE FLEXIBLE : Flexible en nylon tressé.