

**E78110-4**



**Collection :** BRIVE

**Couleur\* :**



CP - Chrome

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,1 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU :E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS :15 ACC LY 472
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 103
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 136
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage


### Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Hauteur sous aérateur 80 mm
- SÉCURITÉ : Bague-limiteur de température

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION EN 35" : produit équipé du système d'installation breveté 5I35" pour un montage aussi simple que rapide
- RÉSISTANCE : Bonde de vidage tout métal

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - avec système d'installation breveté 5I35". E78110-4. Collection : BRIVE. POIDS : 1,1 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU :E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS :15 ACC LY 472. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 136. SAILLIE DU BEC (MM) : 103. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.