

E78114



Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,1 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E0C3A1U3 // ACS : 15ACCLY472
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10,8l/mn
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- VIDAGE : Sans vidage
- TYPE DE BEC : Pivotant
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE FINITION : 10 ans
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- SAILLIE DU BEC (MM) : 240
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Butée franchissable économie d'eau
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Pas d'eau chaude distribuée en position levier centré
- PERFORMANCE : certification NF, gage de qualité et de respect de l'environnement.
- ENTRETIEN : Aérateur anticalcaire pour réduire l'accumulation du dépôt
- LONGUEUR CONFORTABLE : Longueur du bec 240 mm
- FACILE D'UTILISATION : poignée horizontale plus pratique au quotidien.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur évier mural. E78114. Collection : BRIVE. POIDS : 1,1 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E0C3A1U3 // ACS : 15ACCLY472. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10,8l/mn. SAILLIE DU BEC (MM) : 240. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Sans vidage. TYPE DE ROBINETTERIE DE CUISINE : Mécanique. TYPE DE BEC : Pivotant. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans.