

E78116-4



Collection : BRIVE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,2 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E00Ch3A3U3 // ACS : 15ACCLY472
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 150
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- VIDAGE : Avec vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 259
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE DE BEC : Tube
- PERCEMENT : Ø 35 mm


Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN AISÉ : Aérateur anti-calcaire
- PRATIQUE : Bec tube haut orientable

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION EN 35" : produit équipé du système d'installation breveté 5I35" pour un montage aussi simple que rapide
- PETITS ESPACES : tirette sur le côté pour un montage facilité même dans les petits espaces.
- TOTALE ÉTANCHÉITÉ : Un joint centreur remplace le joint plat pour éliminer le risque de décalage sur la vasque. Plus d'ajustement à faire pour une installation étanche à tous les coups !

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo bec tube - avec système d'installation breveté 5I35''. E78116-4. Collection : BRIVE. POIDS : 1,2 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E00Ch3A3U3 // ACS : 15ACCLY472. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 259. SAILLIE DU BEC (MM) : 150. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ECO CONSO : Economie d'eau. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE BEC : Tube. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. PERCEMENT : Ø 35 mm.