

E78520



Collection : CÜFF

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ECO CONSO : Economie d'eau
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : II*/A - ECAU : E3/1 C3 A1 U3 - ACS : 10 ACCLY 103
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- INVERSEUR : Automatique intégré dans la poignée de débit
- Corps tiède : fonderie compartimentée

Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Butée franchissable économie d'eau
- SÉCURITÉ ANTI-BRULURE : Butée de sécurité 37°C. Température maxi limitée à 50°C et coupure des arrivées d'eau en cas de coupure d'eau froide.
- MANŒUVRE AISÉE : Poignées ergonomiques. Inverseur intégré dans la poignée.
- DESIGN : Aérateur intégré. Courbes cylindriques pures.
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME : Garantie 5 ans

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E78520. Collection : CÜFF. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : II*/A - ECAU : E3/1 C3 A1 U3 - ACS : 10 ACCLY 103. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ECO CONSO : Economie d'eau. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. INVERSEUR : Automatique intégré dans la poignée de débit. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Corps tiède : fonderie compartimentée.