


E9103



Collection : STANCE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 5,5 kg
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
- CORPS TIÈDE : Oui
- INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche
- Aérateur anti-calcaire
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 17 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : Economie d'eau
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 40°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Clapets anti-retour sur es alimentations


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Blocage température maxi à 50°

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords muraux

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche mural. E9103. Collection : STANCE. POIDS : 5,5 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 17 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : Economie d'eau. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 40°C. CORPS TIÈDE : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur es alimentations.