


E9104



Collection : STANCE

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,7 kg
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ECO CONSO : Economie d'eau
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 40°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 14 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique
- CORPS TIÈDE : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans



Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Blocage température maxi à 50°

Bénéfices installateurs

- FACILITÉ D'INSTALLATION : Raccords muraux

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche mural. E9104. Collection : STANCE. POIDS : 2,7 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 14 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ECO CONSO : Economie d'eau. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. MITIGEUR DE DOUCHE : Thermostatique. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 40°C. CORPS TIÈDE : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Clapets anti-retour sur les alimentations.