

E94WS40

Collection : NOUVELLE VAGUE

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 45 cm
- MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 45 - 47 cm
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 20 mm
- CONFIGURATION : Espace ouvert
- DESCRIPTION PRODUIT : Pack de départ pour paroi fixe verrière en angle à composer. Ce pack est composé d'un panneau fixe de 40 cm, d'un profilé mural avec compensation de 2 cm (largeur profilé 5-7 cm) et d'accessoires (barre de renfort, étagère, raclette et porte-serviette)
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif.
- ETAGÈRE : Pack de départ
- POIDS : 15 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle
- BARRE DE RENFORT : inclus
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 200
- TYPE DE PAROI : Paroi fixe
- PRODUIT INCLUS : Accessoires
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : Noir inimitable

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Inspirées des verrières des ateliers d'artiste, ces parois très architecturales s'associent avec la robinetterie, la céramique et les meubles de la même collection.
- MODULARITÉ : Mixez les panneaux de 30 ou 40 cm et les 3 teintes de verre pour créer une paroi totalement personnalisée
- CONFORT : Accessoires fournis : tablette, raclette avec système magnétique pour se fixer à la tablette, crochet porte-serviette et barre de renfort
- ENTRETIEN FACILITÉ : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile et moins fréquent

Produits complémentaires

- E94WI30 : Panneau fixe 30 cm pour paroi fixe verrière
- E94WI40 : Panneau fixe 40 cm pour paroi fixe verrière

Dessin technique

