

E97014



Collection : AVID

Couleur\* :



BN - Nickel brossé



CP - Chrome

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,4 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 130
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé
- Axe de la cartouche en métal


- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 120
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE DE BEC : Rotule orientable
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable.

## Bénéfices consommateurs

- FINITION "NICKEL BROSSÉ" : Finition brossée tendance, plus facile à entretenir, plus résistante à la corrosion. Parfaite alternative à la finition chrome, la couleur nickel brossée apporte chaleur et modernité à votre salle de bain
- CONÇU POUR DURER : Mitigeur fait d'une pièce, tout laiton. Axe de cartouche et poignée en métal qui assurent une plus grande résistance
- PARFAIT DANS LES MOINDRES DÉTAILS : Bonne de vidage qui entièrement couvre l'évacuation d'eau

- TIRETTE LATÉRALE : facilite l'usage au quotidien
- AÉRATEUR ORIENTABLE : Aérateur anticalcaire en silicone qui permet d'orienter l'eau dans la vasque. Il offre un jet plus confortable et facilite l'entretien.

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bidet avec flexibles d'alimentation. E97014. Collection : AVID. POIDS : 1,4 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 130. SAILLIE DU BEC (MM) : 120. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. TYPE DE BEC : Rotule orientable. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé. Aérateur anti-calcaire sur rotule orientable.. Axe de la cartouche en métal.