

E97344



Collection : STILLNESS

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- POIDS : 10 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn
- INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- A associer avec base à encastrer au sol 97906D
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- TYPE : Mitigeur
- MÉCANISME : Cartouche séquentielle
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire


## Bénéfices consommateurs

- ERGONOMIE : inverseur discret autour de la sortie pour flexible de douche
- MÉCANISME-INVERSEUR : Garantie 5 ans

## Bénéfices installateurs

- INSTALLATION CHANTIER : Base à encastrer au sol dans un premier temps. Le mitigeur peut être installé en fin de chantier.

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. E97344. Collection : STILLNESS. POIDS : 10 kg. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn. MÉCANISME : Cartouche séquentielle. INVERSEUR : Automatique discret autour de la sortie du flexible de douche. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. Aérateur anti-calcaire. A associer avec base à encastrer au sol 97906D.