


E97352



Collection : AVID

Couleur* :



BN - Nickel brossé CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,7 kg
- TYPE : Mélangeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 127
- MÉCANISME : Têtes à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 3 trous
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé


- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 148
- VIDAGE : Avec vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Hauteur sous aérateur : 108 mm

Bénéfices consommateurs

- FINITION "NICKEL BROSSÉ" : Finition brossée tendance, plus facile à entretenir, plus résistante à la corrosion. Parfaite alternative à la finition chrome, la couleur nickel brossée apporte chaleur et modernité à votre salle de bain

- CONCU POUR DURER : Mitigeur fait d'une pièce, tout laiton. Axe de cartouche et poignée en métal qui assurent une plus grande résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mélangeur 3 trous pour lavabo. E97352. Collection : AVID. POIDS : 3,7 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 081. TYPE : Mélangeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 127. SAILLIE DU BEC (MM) : 148. MÉCANISME : Têtes à disques céramique. VIDAGE : Avec vidage. TYPE D'INSTALLATION : 3 trous. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé. Hauteur sous aérateur : 108 mm.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.