

E97360



Collection : AVID

Couleur* :



BN - Nickel brossé CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 6,1 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 173
- RACCORDS : Avec raccords colonnettes
- MITIGEUR DE BAIN : Mécanique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- PERCEMENT : Ø spécifiques 1 x 40 mm - 2 x 35 mm
- Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 216
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 198
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- Attention : Ø percements spécifiques 1 x 40 mm - 2 x 35 mm

Bénéfices consommateurs

- FINITION "NICKEL BROSSÉ" : Finition brossée tendance, plus facile à entretenir, plus résistante à la corrosion. Parfaite alternative à la finition chrome, la couleur nickel brossée apporte chaleur et modernité à votre salle de bain
- CONCU POUR DURER : Mitigeur fait d'une pièce, tout laiton. Axe de cartouche et poignée en métal qui assurent une plus grande résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge. E97360. Collection : AVID. POIDS : 6,1 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 15 ACC LY 216. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 21 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 173. SAILLIE DU BEC (MM) : 198. RACCORDS : Avec raccords colonnettes. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. MITIGEUR DE BAIN : Mécanique. INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé. PERCEMENT : Ø spécifiques 1 x 40 mm - 2 x 35 mm. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. Mitigeur bain-douche 3 trous sur gorge. Attention : Ø percements spécifiques 1 x 40 mm - 2 x 35 mm.