


E97367



Collection : AVID

Couleur\* :



BN - Nickel brossé CP - Chrome

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- POIDS : 13 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 226
- MITIGEUR DE BAIN : Mécanique
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- GARANTIE ACCESSOIRES : 2 ans
- TYPE D'INSTALLATION : Au sol
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 940 - 960
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec
- GARANTIE FINITION : 10 ans chrome / 25 ans nickel brossé
- TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion


## Bénéfices consommateurs

- FINITION "NICKEL BROSSÉ" : Finition brossée tendance, plus facile à entretenir, plus résistante à la corrosion. Parfaite alternative à la finition chrome, la couleur nickel brossée apporte chaleur et modernité à votre salle de bain
- CONCU POUR DURER : Mitigeur fait d'une pièce, tout laiton. Axe de cartouche et poignée en métal qui assurent une plus grande résistance
- PARFAIT DANS LES MOINDRES DETAILS : Bonde de vidage qui entièrement couvre l'évacuation d'eau
- TIRETTE LATÉRALE : facilite l'usage au quotidien
- AÉRATEUR ORIENTABLE : Aérateur anticalcaire en silicone qui permet d'orienter l'eau dans la vasque. Il offre un jet plus confortable et facilite l'entretien.

## Bénéfices installateurs

- INSTALLATION CHANTIER : Base à encastrer au sol dans un premier temps. Le mitigeur peut être installé en fin de chantier.

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. E97367. Collection : AVID. POIDS : 13 kg. TYPE D'INSTALLATION : Au sol. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 24 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 940 - 960. SAILLIE DU BEC (MM) : 226. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. MITIGEUR DE BAIN : Mécanique. INVERSEUR : Automatique à l'arrière du bec. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 10 ans chrome / 25 ans nickel brossé. GARANTIE ACCESSOIRES : 2 ans. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion.