


E97369



Collection : AVID

Couleur* :



BN - Nickel brossé



CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,7 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 22 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- MITIGEUR DE BAIN : MECANIQUE
- INVERSEUR : Inverseur automatique intégré dans la poignée
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Mitigeur
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Clapet anti-retour sur la sortie douche

Bénéfices consommateurs

- FINITION "NICKEL BROSSÉ" : Finition brossée tendance, plus facile à entretenir, plus résistante à la corrosion. Parfaite alternative à la finition chrome, la couleur nickel brossée apporte chaleur et modernité à votre salle de bain
- CONCU POUR DURER : Mitigeur fait d'une pièce, tout laiton. Axe de cartouche et poignée en métal qui assurent une plus grande résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche. E97369. Collection : AVID. POIDS : 3,7 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 511. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 22 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. MITIGEUR DE BAIN : MECANIQUE. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. INVERSEUR : Inverseur automatique intégré dans la poignée. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé. Clapet anti-retour sur la sortie douche.