

E97384



Collection : AVID

Couleur\* :



BN - Nickel brossé CP - Chrome

Principaux atouts :




## Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,5 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- ECO CONSO : ECO D'EAU
- TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Clapets anti-retour sur les alimentations
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Thermostatique
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 40°C
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé

## Bénéfices consommateurs

- FINITION "NICKEL BROSSÉ" : Finition brossée tendance, plus facile à entretenir, plus résistante à la corrosion. Parfaite alternative à la finition chrome, la couleur nickel brossée apporte chaleur et modernité à votre salle de bain
- TEMPERATURE PARFAITE : Système de réglage cranté qui permet un réglage de la température ultraprécis

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique douche. E97384. Collection : AVID. POIDS : 3,5 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587. TYPE : Thermostatique. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 13 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : ECO D'EAU. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 40°C. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé. Clapets anti-retour sur les alimentations.