


E97386



Collection : AVID

Couleur* :



BN - Nickel brossé CP - Chrome

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 3,7 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 23 l/mn
- MÉCANISME : Cartouche thermostatique
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE
- CORPS TIÈDE : Oui
- INVERSEUR : Inverseur automatique intégré dans la poignée de débit
- GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE : Thermostatique
- RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales
- ENTRAXE (MM) : 150 ± 15
- BUTÉE DE SÉCURITÉ : 40°C
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Aérateur anti-calcaire "pièce"

Bénéfices consommateurs

- FINITION "NICKEL BROSSÉ" : Finition brossée tendance, plus facile à entretenir, plus résistante à la corrosion. Parfaite alternative à la finition chrome, la couleur nickel brossée apporte chaleur et modernité à votre salle de bain
- TEMPERATURE PARFAITE : Système de réglage cranté qui permet un réglage de la température ultraprécis

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur thermostatique bain-douche. E97386. Collection : AVID. POIDS : 3,7 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACC LY 587. TYPE : Thermostatique. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 23 l/mn. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. MÉCANISME : Cartouche thermostatique. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 40°C. CORPS TIÈDE : Oui. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. INVERSEUR : Inverseur automatique intégré dans la poignée de débit. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. GARANTIE FINITION : 25 ans pour le PVD nickel brossé. Aérateur anti-calcaire "pièce".