

E98258



Collection : JULY

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,6 kg
- TYPE : Mitigeur
- MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie
- VIDAGE : Avec vidage
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- ECO CONSO : ECO D'EAU
- MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Bague-limiteur de température
- ÉCONOMIE D'EAU : Butée sensitive
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Pas d'eau chaude distribuée en position levier centré
- ENTRETIEN FACILE : Aérateur anti-calcaire
- MANŒUVRE AISÉE : Tirette latérale
- FINITION : Chrome garantie 10 ans
- MÉCANISME : Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance
- Bonde de vidage en métal

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - cartouche C3. E98258. Collection : JULY. POIDS : 1,6 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. ECO CONSO : ECO D'EAU. VIDAGE : Avec vidage. MITIGEUR DE BAIN : MITIGEUR. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans.