

E98297



Collection : CÜFF

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,1 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 133
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Corps lisse, sans tirette, sans bonde de vidage
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00Ch2A3U3 (Ps3) - ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 99
- VIDAGE : Sans vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans


Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : Bague-limiteur de température
- ESTHÉTIQUE : Aérateur anti-calcaire intégré
- ÉCONOMIE D'EAU : Débit limité à 5 l/mn

Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle Standard - corps lisse. E98297. Collection : CÜFF. POIDS : 1,1 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00Ch2A3U3 (Ps3) - ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 133. SAILLIE DU BEC (MM) : 99. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Corps lisse, sans tirette, sans bonde de vidage.