

E98298



Collection : CÜFF

Couleur\* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,2 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 163
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- VIDAGE : Sans vidage
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Sans bonde de vidage
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 99
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Corps lisse, sans tirette


### Bénéfices consommateurs

- SÉCURITÉ : bague-limiteur de température
- ÉCONOMIE D'EAU : débit limité à 5 l/mn
- ESTHÉTIQUE : aérateur anti-calcaire intégré

### Bénéfices installateurs

- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle Medium - corps lisse. E98298. Collection : CÜFF. POIDS : 1,2 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 5 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 163. SAILLIE DU BEC (MM) : 99. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. VIDAGE : Sans vidage. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Corps lisse, sans tirette. Sans bonde de vidage.