

E98332-4



Collection : ALEO

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,5 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 98
- MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Bonde de vidage en métal.

- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 142
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Hauteur sous aérateur : 86 mm



Bénéfices consommateurs

- ÉCONOMIE D'EAU : Butée sensitive
- MANŒUVRE AISÉE : Tirette latérale, plus accessible
- MÉCANISME : Garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION EN 35" : produit équipé du système d'installation breveté 5I35" pour un montage aussi simple que rapide
- DURABILITÉ : Flexibles d'alimentation PEX haute résistance

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - avec système d'installation breveté 5I35". E98332-4. Collection : ALEO. POIDS : 1,5 kg. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : I - ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACCLY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 142. SAILLIE DU BEC (MM) : 98. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Hauteur sous aérateur : 86 mm. Bonde de vidage en métal..