

E99444



Collection : KUMIN

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,5 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 162
- MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie - ouverture eau froide au centre et limiteur de débit sensitif. (RT2012)

- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5)
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 11 l/mn
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Aérateur anti-calcaire intégré.
- Hauteur sous l'aérateur : 93 mm.


Bénéfices consommateurs

- L'eau passe dans le corps du robinet sans jamais être en contact avec le chrome ou le nickel : hygiène, sécurité, économies.
- Aérateur intégré et anti-calcaire : démontage facile sans outil spécifique (pièce de monnaie) et nettoyage facilité

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Flexibles pré-montés
- TIRETTE LATÉRALE : installation facilitée sur petits lavabos, accessibilité augmentée pour l'utilisateur

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle Medium - avec cartouche C3. E99444. Collection : KUMIN. POIDS : 1,5 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5). TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 11 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 162. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Aérateur anti-calcaire intégré.. Cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie - ouverture eau froide au centre et limiteur de débit sensitif. (RT2012). Hauteur sous l'aérateur : 93 mm..