

E99458



Collection : KUMIN

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,6 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 175
- RACCORDS : Avec raccords colonnettes
- CLAPET ANTI-RETOUR : Oui
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E3/1 C2 A2 U3 (Ge3)
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 132
- MÉCANISME : Cartouche à disques céramique
- INVERSEUR : Automatique verrouillable
- Clapet anti-retour


Bénéfices consommateurs

- Limiteur de débit sensitif favorisant les économies d'eau
- Finition durable
- Inverseur verrouillable en cas de basse pression
- Aérateur intégré et anti-calcaire : démontage facile sans outil spécifique (pièce de monnaie) et nettoyage facilité

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Flexibles pré-montés

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche monotrou. E99458. Collection : KUMIN. POIDS : 1,6 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : ACS : 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E3/1 C2 A2 U3 (Ge3). TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 20 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 175. SAILLIE DU BEC (MM) : 132. RACCORDS : Avec raccords colonnettes. MÉCANISME : Cartouche à disques céramique. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. INVERSEUR : Automatique verrouillable. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Clapet anti-retour.