

E99981



Collection : KUMIN

Couleur* :



CP - Chrome

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- POIDS : 1,4 kg
- TYPE : Mitigeur
- HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 132
- RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation
- TYPE D'INSTALLATION : 1 trou
- Bonde de vidage
- Cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie - ouverture eau froide au centre et limiteur de débit sensitif. (RT2012)
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF ECAU : E0 C3 A2 U3 - (Ge5) - ACS (Attestation Conformité Sanitaire) : 10 ACC LY 113
- DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 11 l/mn
- SAILLIE DU BEC (MM) : 100
- MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie
- GARANTIE MÉCANISME : 5 ans
- Hauteur sous aérateur : 63 mm


Bénéfices consommateurs

- Aérateur intégré et anti-calcaire : démontage facile sans outil spécifique (pièce de montage) et nettoyage facilité
- L'eau passe dans le corps du robinet sans jamais être en contact avec le chrome ou le nickel : hygiène, sécurité, économies

Bénéfices installateurs

- TIRETTE LATÉRALE : installation facilitée sur petits lavabos, accessibilité augmentée pour l'utilisateur
- INSTALLATION FACILITÉE : Flexibles pré-montés

Dessin technique



Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo - modèle Standard - avec cartouche C3. E99981. Collection : KUMIN. POIDS : 1,4 kg. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF ECAU : E0 C3 A2 U3 - (Ge5) - ACS (Attestation Conformité Sanitaire) : 10 ACC LY 113. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 11 l/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 132. SAILLIE DU BEC (MM) : 100. RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation. MÉCANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. Bonde de vidage. Hauteur sous aérateur : 63 mm. Cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie - ouverture eau froide au centre et limiteur de débit sensitif. (RT2012).