

Collection : PARALLEL

Couleur* :



E10 - Mélaminé
Chêne Québec



N14 - Mélaminé
Gris anthracite



N18 - Mélaminé
brillant Blanc



NR4 - Mélaminé
Marbre blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 200 x 52 x 6 cm
- **MATÉRIAU :** Stratifié
- **PRODUIT INCLUS :**
- **FIXATION :** Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural
- **ROBINETTERIE RECOMMANDÉE :** Robinetterie Stance, élégance et légèreté
- **INSTALLATION SANS MEUBLE BAS :** Commander obligatoirement 4 équerres, deux aux extrémités et deux au milieu, équerres de fixation EB509 (vendues par paire) ou équerres porte-serviettes EB507

- **POIDS :** 30 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Suspendu
- **DISPOSITION VASQUE :** Centrée
- **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :** Sans perçement robinetterie. Siphon recommandé pour installation apparente E78291. ATTENTION : Pour les tables supérieures ou égales à 100 cm, commander obligatoirement 2 jeux ou 1 jeu d'équerres EB509 et 1 paire d'équerre porte-serviette EB507 pour insta
- **INSTALLATION AVEC MEUBLE BAS :** Commander obligatoirement 3 équerres, équerres de fixation EB509 (vendues par paire) ou équerres porte-serviettes EB507

Bénéfices consommateurs

- **MODULARITÉ :** Facilement adaptable à sa salle de bain
- **FINITION PARFAITE :** Plusieurs choix de finition
- **ENTRETIEN :** Utiliser des produits courants non abrasifs

Bénéfices installateurs

- **AVEC DÉCOUPE :** Pour vasque à poser Vox EVA122
- **ROBUSTESSE :** Plans hydrofuges avec une épaisseur de 6 cm

Produits requis

- EB507 : Porte-serviette latéral
- EB509 : Paire d'équerres de fixation
- EVA122 : Vasque à poser 120 cm

Produits complémentaires

- E78291 : Siphon "design", modèle long

Dessin technique

