

EB1410



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 50 x 3 x 65 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- HORLOGE : Non
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- POIDS : 7 kg
- ÉLECTRICITÉ : 230V, 17W, classe II IP44
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- ANTIBUÉE : Oui
- TEMPÉRATURE : 4000° K

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- PRATIQUE : Éclairage LED intégré
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir 50 cm, éclairage LED et anti-buée. EB1410. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 50 x 3 x 65 cm. POIDS : 7 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, 17W, classe II IP44. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. TEMPÉRATURE : 4000° K. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite..