


EB1445



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 130 x 4,30 x 65 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- LUMIÈRE : 230V, 44W, classe II IP44
- PRISE USB : Non
- HORLOGE : Non
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge et anti-buée.
Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite.
- POIDS : 16,5 kg
- ÉLECTRICITÉ : 230V, 10W, classe II IP44
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- ANTIBUÉE : Oui
- TEMPÉRATURE : 4000° K

Bénéfices consommateurs

- PRATIQUE : Éclairage LED périphérique intégré
- CONFORT : Système anti-buée pour un meilleur confort d'usage
- INGÉNIEUX : Allumage sans contact par capteur infrarouge

Dessin technique



Descriptif CCTP : Colonne 35 cm, intérieur gris. EB1445. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 130 x 4,30 x 65 cm. POIDS : 16,5 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, 10W, classe II IP44. LUMIÈRE : 230V, 44W, classe II IP44. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Oui. HORLOGE : Non. TEMPÉRATURE : 4000° K. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge et anti-buée.
Allumage par simple passage de la main ; on/off, à droite..