

Collection : VIVIENNE

Couleur* :



E70 - Mélaminé
Chêne Arlington



E71 - Mélaminé
Chêne gris



G1C - Laque
brillante Blanc



N18 - Mélaminé
brillant Blanc



E52 - Mélaminé
Chêne tabac

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 40 x 26 x 100 cm
- MATÉRIAU : Laque et mélaminé
- TYPE DE RANGEMENT : Porte
- PRISE ÉLECTRIQUE : Non
- HORLOGE : Non
- VERSION : Gauche ou droite
- POIGNÉE : Non à commander à part (Poignée Vivienne disponible en finition satinée)
- RANGEMENT INTÉRIEUR : 2 rayons verre
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Portes réversibles
- POIDS : 19 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Suspendu
- LUMIÈRE : Non
- PRISE USB : Non
- ETAGÈRE : Oui
- TYPE MEUBLE DE COMPLÉMENT : Demi-colonne
- FINITION INTÉRIEURE : Gris
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural.

Bénéfices consommateurs

- FINITION PARFAITE : Large choix de finition
- ASTUCIEUX : Possibilité d'avoir une composition bicolor
- PRATIQUE : Solution de rangement complémentaire
- INGÉNIEUX : Possibilité de placer les portes à gauche ou à droite (portes réversibles)

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Meuble monté

Produits requis

- EB1579 : Paire de poignées 10 cm, pour colonne

Descriptif CCTP : Demi-colonne réversible 40 cm, sans poignées. EB1587-E71. Collection : VIVIENNE. DIMENSIONS : 40 x 26 x 100 cm. POIDS : 19 kg. MATÉRIAU : Laque et mélaminé. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. TYPE DE RANGEMENT : Porte. LUMIÈRE : Non. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. HORLOGE : Non. ETAGÈRE : Oui. VERSION : Gauche ou droite. TYPE MEUBLE DE COMPLÉMENT : Demi-colonne. POIGNÉE : Non à commander à part (Poignée Vivienne disponible en finition satinée). FINITION INTÉRIEURE : Gris. RANGEMENT INTÉRIEUR : 2 rayons verre. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Portes réversibles.