

EB1735D



Collection : TERRACE

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 60 x 13 x 68,50 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- PRISE ÉLECTRIQUE : Oui
- ETAGÈRE : Oui
- TEMPÉRATURE : 4000° K
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Eclairage LED à droite, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V).
Info lampe : 230V, 7, 2W, classe II IP44

- POIDS : 10 kg
- RANGEMENT : Etagère bois massif ou laquée
- PRISE USB : Oui
- VERSION : Droite
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural

Bénéfices consommateurs

- DESIGN UNIQUE : Géométrie rectangulaire, élégante et précise, propre au design contemporain
- PRATIQUE : Éclairage LED avec système d'allumage sans contact par capteur infrarouge
- FINITION PARFAITE : Finition luxueuse en chêne massif ou laque pour les étagères
- INGÉNIEUX : 1 prise et une entrée USB à disposition dans le meuble pour brancher ses accessoires du quotidien


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Meuble monté

Produits complémentaires

- EXE112 : Plan-vasque 60 cm
- EXE9112 : Plan-vasque 60 cm avec bandeau LED

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir Premium 60 cm, éclairage à droite. EB1735D. Collection : TERRACE. DIMENSIONS : 60 x 13 x 68,50 cm. POIDS : 10 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. RANGEMENT : Etagère bois massif ou laquée. PRISE ÉLECTRIQUE : Oui. PRISE USB : Oui. ETAGÈRE : Oui. VERSION : Droite. TEMPÉRATURE : 4000° K. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Eclairage LED à droite, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V).
Info lampe : 230V, 7, 2W, classe II IP44.