

EB1737



Collection : TERRACE

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 13 x 68,50 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- LUMIÈRE : 230V, 14, 4W, classe II IP44
- PRISE USB : Oui
- TEMPÉRATURE : 4000° K
- FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural

- POIDS : 21 kg
- RANGEMENT : Etagère bois massif ou laquée
- PRISE ÉLECTRIQUE : Oui
- ETAGÈRE : Oui
- RANGEMENT INTÉRIEUR : 1 étagère
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Eclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V).


Bénéfices consommateurs

- DESIGN UNIQUE : Géométrie rectangulaire, élégante et précise, propre au design contemporain
- PRATIQUE : Éclairage LED avec système d'allumage sans contact par capteur infrarouge
- FINITION PARFAITE : Finition luxueuse en chêne massif ou laque pour les étagères
- INGÉNIEUX : 1 prise et une entrée USB à disposition dans le meuble pour brancher ses accessoires du quotidien

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILITÉE : Meuble monté

Dessin technique



Descriptif CCTP : Miroir Premium 100 cm. EB1737. Collection : TERRACE. DIMENSIONS : 120 x 13 x 68,50 cm. POIDS : 21 kg. TYPE D'INSTALLATION : Mural. RANGEMENT : Etagère bois massif ou laquée. LUMIÈRE : 230V, 14, 4W, classe II IP44. PRISE ÉLECTRIQUE : Oui. PRISE USB : Oui. ETAGÈRE : Oui. TEMPÉRATURE : 4000° K. RANGEMENT INTÉRIEUR : 1 étagère. FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre support mural. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Eclairage LED à droite et à gauche, allumage par capteur infrarouge. Une prise (230V) et une entrée USB (5V)..