


EB795D



Collection : Hors collection

Couleur* :



Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 60 x 14 x 65 cm
- MATÉRIAU : Laque ou décor bois
- ÉLECTRICITÉ : 230V, 3,5W, classe II IP44
- LUMIÈRE : Oui
- PRISE USB : Non
- HORLOGE : Non
- TYPE MEUBLE DE COMPLÉMENT : Armoire de toilette
- ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Stance, élégance et légèreté
- FINITION LAQUÉE : Intérieur gris
- POIDS : 14,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- TYPE DE RANGEMENT : Porte
- PRISE ÉLECTRIQUE : Oui
- ANTIBUÉE : Non
- VERSION : Droite
- FINITION INTÉRIEURE : Gris ou basalte
- VERSION DROITE : Charnières à droite
- FINITION MÉLAMINÉE : Intérieur idem côtés

Bénéfices consommateurs

- RANGEMENT OPTIMISÉ : Porte miroir, miroir double face et 2 rayons en verre
- PRATIQUE : Éclairage LED et fermeture par un aimant
- INGÉNIEUX : Boîtier prise électrique et allumage sans contact par capteur infra-rouge centré

Dessin technique



Descriptif CCTP : Armoire de toilette 60 cm, droite, avec éclairage LED. EB795D. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 60 x 14 x 65 cm. POIDS : 14,3 kg. MATÉRIAU : Laque ou décor bois. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ÉLECTRICITÉ : 230V, 3,5W, classe II IP44. TYPE DE RANGEMENT : Porte. LUMIÈRE : Oui. PRISE ÉLECTRIQUE : Oui. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. VERSION : Droite. TYPE MEUBLE DE COMPLÉMENT : Armoire de toilette. FINITION INTÉRIEURE : Gris ou basalte. ROBINETTERIE RECOMMANDÉE : Robinetterie Stance, élégance et légèreté. VERSION DROITE : Charnières à droite. FINITION LAQUÉE : Intérieur gris. FINITION MÉLAMINÉE : Intérieur idem côtés.