

**Collection :** PATIO

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 53,50 x 36 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Sans bride
- PRODUIT INCLUS : Abattant
- MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- CONDITIONNEMENT : 1 colis
- LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur extra-plat à descendre progressive et déclinable, charnières métal E23157-00
- POIDS : 15 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Suspendu
- HAUTEUR : Standard
- TYPE D'ABATTANT : à descente progressive et déclinable
- ABATTANT : Extra plat
- CHARNIÈRES : Métal
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées

### Bénéfices consommateurs

- RINÇAGE PERFORMANT : Guidage efficace de l'eau vers l'avant de la cuvette pour une distribution optimale sur les côtés tout en évitant les éclaboussures
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : L'abattant se déclipse et permet d'accéder aux surfaces rarement nettoyées sur le dessus de la cuvette.


### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION RAPIDE : Positionnement facile de la cuvette pour un serrage simplifié

### Produits complémentaires

- E20858 : Plaque de commande, double touche
- E20859 : Plaque de commande, double touche
- E24155 : Bâti-support autoportant, avec réservoir à mécanisme 3/6L

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack WC suspendu. EDV134. Collection : PATIO. DIMENSIONS : 53,50 x 36 cm. POIDS : 15 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Sans bride. TYPE D'ABATTANT : à descente progressive et déclinable. PRODUIT INCLUS : Abattant. ABATTANT : Extra plat. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodur. CHARNIÈRES : Métal. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. FIXATION DE LA CUVETTE : Cachées. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodur extra-plat à descendre progressive et déclinable, charnières métal E23157-00.