

EGC011



Collection : STRUKTURA

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 65 x 48 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail
- NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse)
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Sans trou de trop plein
- PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse)


Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Design géométrique adouci, rebords fins, lavabo avec option « meulé » pour une installation avec le meuble.
- FONCTIONNALITÉ : Pentas adoucies pour une facilité de nettoyage, cuve profonde (13 cm) évitant les éclaboussures, large plage de pose arrière.

Produits complémentaires

- 18565W : Colonne
- 18566W : Cache-siphon
- E77076 : Barre porte-serviettes

Dessin technique



Descriptif CCTP : Lavabo 65 cm non meulé. EGC011. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 65 x 48 cm. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail. TROP-PLEIN : Sans trou de trop plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse). INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse).