

EGC111



Collection : STRUKTURA

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 65 x 48 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé
- NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse


Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Design géométrique adouci, rebords fins, lavabo avec option « meulé » pour une installation avec le meuble.
- FONCTIONNALITÉ : Pentas adoucies pour une facilité de nettoyage, cuve profonde (13 cm) évitant les éclaboussures, large plage de pose arrière.

Produits complémentaires

- E77076 : Barre porte-serviettes

Dessin technique



Descriptif CCTP : Lavabo 65 cm. EGC111. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 65 x 48 cm. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.