

Collection : STRUKTURA

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 55 x 40 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Sans trou de trop-plein
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse
- POIDS : 15 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail
- NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque


Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Design géométrique adouci, rebords fins, lavabo avec option « meulé » pour une installation avec le meuble.
- FONCTIONNALITÉ : Pentes adoucies pour une facilité de nettoyage, cuve profonde (13 cm) évitant les éclaboussures, large plage de pose arrière.

Produits complémentaires

- 18565W : Colonne
- 19085D : Cache-siphon
- E77077 : Barre porte-serviettes pour lavabo 55 cm

Dessin technique



Descriptif CCTP : Lavabo 55 cm non meulé. EGE011. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 55 x 40 cm. POIDS : 15 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail. TROP-PLEIN : Sans trou de trop-plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.