

**Collection :** STRUKTURA

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 50 x 18 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail
- NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque
- POIDS : 13,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse


**Bénéfices consommateurs**

- DESIGN : Design géométrique adouci, rebords fins.
- FONCTIONNALITÉ : Pentés adoucis pour une facilité de nettoyage, cuve profonde (13 cm) évitant les éclaboussures, large plage de pose arrière.

**Produits complémentaires**

- E77078 : Barre porte-serviettes pour lavabo 50 cm

**Dessin technique**



Descriptif CCTP : Lavabo 50 cm non meulé. EGF011. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 50 x 18 cm. POIDS : 13,6 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.