

EGF111



Collection : STRUKTURA

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 50 x 40 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse
- POIDS : 13,6 kg
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé
- NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Design géométrique adouci, rebords fins, lavabo avec option « meulé » pour une installation avec le meuble.
- FONCTIONNALITÉ : Pentes adoucies pour une facilité de nettoyage, cuve profonde (13 cm) évitant les éclaboussures, large plage de pose arrière.

Dessin technique



Descriptif CCTP : Lavabo 50 cm non meulé. EGF111. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 50 x 40 cm. POIDS : 13,6 kg. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse.