

**EGG111**



**Collection :** STRUKTURA

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 60 x 19 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop plein
- PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse)
- POIDS : 19,6 kg
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou pour robinetterie
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail
- NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque


### Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Design géométrique adouci, rebords fins, lavabo avec option « meulé » pour une installation avec le meuble.
- FONCTIONNALITÉ : Pentes adoucies pour une facilité de nettoyage, cuve profonde (13 cm) évitant les éclaboussures, large plage de pose arrière.

### Produits complémentaires

- E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Lavabo PMR 60 cm non meulé. EGG111. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 60 x 19 cm. POIDS : 19,6 kg. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou pour robinetterie. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail. TROP-PLEIN : Avec trou de trop plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse).

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.