

**EGH011**



**Collection :** STRUKTURA

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 45 x 35 cm
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- TROP-PLEIN : Sans trou de trop plein
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse)
- MATÉRIAU : Céramique
- MEULÉ/NON-MEULÉ : A installer avec un meuble
- PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse)


### Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Design géométrique adouci, rebords fins, lavabo avec option « meulé » pour une installation avec le meuble.
- FONCTIONNALITÉ : Pentas adoucies pour une facilité de nettoyage, cuve profonde (13 cm) évitant les éclaboussures, large plage de pose arrière.

### Produits complémentaires

- E77080 : Barre porte-serviettes pour lave-mains 45 cm

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Lave-mains 45 cm non meulé. EGH011. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 45 x 35 cm. MATÉRIAU : Céramique. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. MEULÉ/NON-MEULÉ : A installer avec un meuble. TROP-PLEIN : Sans trou de trop plein. PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse). INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse).