

**EGJ111**



**Collection :** STRUKTURA

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**




### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 50 x 25,50 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail
- NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse)
- POIDS : 10 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop plein
- PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse)

### Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Design géométrique adouci, rebords fins.
- FONCTIONNALITÉ : Pentes adoucies pour une facilité de nettoyage

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Lave-mains 50 cm. EGJ111. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 50 x 25,50 cm. POIDS : 10 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Non meulé, pour une installation seule, sans meuble ou sans plan de travail. TROP-PLEIN : Avec trou de trop plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse). INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse).