

**EGL112**



**Collection :** NOUVELLE VAGUE

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 46 x 46 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein
- ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Nouvelle Vague
- POIDS : 12 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant
- CONFIGURATION : Angle
- LIVRÉ AVEC : Clapet de bonde
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse




**Bénéfices consommateurs**

- DESIGN : Style iconique des "années 50" à la française avec des fonctionnalités modernes et une cuve aux angles doux
- FONCTIONNALITÉ : Pentes adoucies pour une facilité de nettoyage, cuve profonde évitant les éclaboussures

**Bénéfices installateurs**

- INSTALLATION PROPRE ET PRÉCISE : Meulée par-dessous. La hauteur de cuve n'excède pas la hauteur du bandeau, découpe réduite du plan (siphon, canal de trop-plein et robinetterie)

**Dessin technique**



Descriptif CCTP : Lave-mains d'angle 46 cm. EGL112. Collection : NOUVELLE VAGUE. DIMENSIONS : 46 x 46 cm. POIDS : 12 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : Angle. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. LIVRÉ AVEC : Clapet de bonde. ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Nouvelle Vague. INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.