

**ETB111**

**Collection :** PATIO

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 35,40 x 15,80 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- ALIMENTATION : Latérale montée d'usine à gauche et réversible
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double chasse
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Silencieux Classe 1
- POIDS : 11,4 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- BRIDE : 0
- CONFIGURATION : Réversible
- MÉCANISME DE CHASSE : 3/6L
- GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans

### Bénéfices consommateurs

- CONFORT SONORE : Robinet flotteur silencieux
- MÉCANISME : Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L

### Produits requis

- UJB101 : Cuvette sortie verticale

Descriptif CCTP : Réservoir 3/6 L alimentation latérale. ETB111. Collection : PATIO. DIMENSIONS : 35,40 x 15,80 cm. POIDS : 11,4 kg. MATÉRIAU : Céramique. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. BRIDE : 0. ALIMENTATION : Latérale montée d'usine à gauche et réversible. CONFIGURATION : Réversible. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double chasse. MÉCANISME DE CHASSE : 3/6L. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. GARANTIE DU MÉCANISME : 2 ans. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Silencieux Classe 1.