

EVA112



Collection : VOX

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 45 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé,
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse
- POIDS : 28,7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Posé
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein
- LIVRÉ AVEC : Cache trop-plein



Bénéfices consommateurs

- LARGE CHOIX : le programme de vasques à poser VOX comprend 6 modèles avec ou sans plage de robinetterie
- ENTRETIEN RAPIDE : Émaillée 3 faces, pentes douces sans angle
- ESTHÉTIQUE : Trou de trop-plein rectangulaire à l'avant, avec cache, hauteur du bandeau réduite à 10,5 cm

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION PROPRE ET PRÉCISE : Meulée par-dessous. La hauteur de cuve n'excède pas la hauteur du bandeau, découpe réduite du plan (siphon, canal de trop-plein et robinetterie)

Dessin technique



Descriptif CCTP : Vasque à poser 120 cm. EVA112. Collection : VOX. DIMENSIONS : 120 x 45 cm. POIDS : 28,7 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé., TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse. LIVRÉ AVEC : Cache trop-plein.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.