

**EVD112**



**Collection :** VOX

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 60 x 45 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse
- POIDS : 16,1 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Posé
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein
- LIVRÉ AVEC : Cache trop-plein


### Bénéfices consommateurs

- LARGE CHOIX : le programme de vasques à poser VOX comprend 6 modèles avec ou sans plage de robinetterie
- ESTHÉTIQUE : Trou de trop-plein rectangulaire avec cache à l'avant, hauteur du bandeau réduite à 10,5 cm

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION PROPRE ET PRÉCISE : Meulée par dessous. La hauteur de cuve n'excède pas la hauteur du bandeau, découpe réduite du plan (siphon, canal de trop-plein et robinetterie)

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Vasque à poser 60 cm. EVD112. Collection : VOX. DIMENSIONS : 60 x 45 cm. POIDS : 16,1 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse. LIVRÉ AVEC : Cache trop-plein.