

EVE112



Collection : VOX

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 50 x 45 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse
- POIDS : 13,9 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Posé
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein
- LIVRÉ AVEC : Cache trop-plein



Bénéfices consommateurs

- LARGE CHOIX : le programme de vasques à poser VOX comprend 6 modèles avec ou sans plage de robinetterie
- ENTRETIEN RAPIDE : Emailée 3 faces, pentes douces sans angle
- ESTHÉTIQUE : Trou de trop-plein rectangulaire à l'avant, avec cache, hauteur du bandeau réduite à 10,5 cm

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION PROPRE ET PRÉCISE : Meulée par-dessous. La hauteur de cuve n'excède pas la hauteur du bandeau, découpe réduite du plan (siphon, canal de trop-plein et robinetterie)

Dessin technique



Descriptif CCTP : Vasque à poser 50 cm. EVE112. Collection : VOX. DIMENSIONS : 50 x 45 cm. POIDS : 13,9 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. INFOS COMPLÉMENTAIRES : robinetterie non incluse. LIVRÉ AVEC : Cache trop-plein.