

EVF102



Collection : VOX

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 60 x 40 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Sans trou de robinetterie
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé
- LIVRÉ AVEC : Cache trop-plein
- POIDS : 13,7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Posé
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein


Bénéfices consommateurs

- LARGE CHOIX : le programme de vasques à poser VOX comprend 6 modèles avec ou sans plage de robinetterie
- ESTHÉTIQUE : Trou de trop-plein rectangulaire à l'avant, avec cache, hauteur du bandeau réduite à 10,5 cm

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION PROPRE ET PRÉCISE : Meulée par-dessous. La hauteur de cuve n'excède pas la hauteur du bandeau, découpe réduite du plan (siphon, canal de trop-plein et robinetterie)

Dessin technique



Descriptif CCTP : Vasque à poser 60 cm. EVF102. Collection : VOX. DIMENSIONS : 60 x 40 cm. POIDS : 13,7 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé. PERCEMENT ROBINETTERIE : Sans trou de robinetterie. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. LIVRÉ AVEC : Cache trop-plein.