


**EVG102**



**Collection : VOX**

**Couleur\* :**



**Principaux atouts :**



**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 40 x 40 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Sans trou de robinetterie
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé, pour une installation parfaite avec un meuble ou un plan de travail
- PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse)
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse)
- POIDS : 10,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Posé
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop plein
- ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Composed

**Bénéfices consommateurs**

- LARGE CHOIX : 6 dimensions, avec ou sans plage de robinetterie, avec ou sans trou de trop-plein, percement Ø, 1 ou 2 trous
- ENTRETIEN RAPIDE : Émaillée 4 faces, pentes douces sans angle
- ESTHÉTIQUE : Trou de trop-plein rectangulaire à l'avant, avec cache, hauteur du bandeau réduite à 10,5 cm



**Bénéfices installateurs**

- INSTALLATION PROPRE ET PRÉCISE : Meulée par-dessous. La hauteur de cuve n'excède pas la hauteur du bandeau, découpe réduite du plan (siphon, canal de trop-plein et robinetterie)

**Produits complémentaires**

- E73053 : Mitigeur lavabo - modèle Haut - levier "Joystick"

**Dessin technique**



Descriptif CCTP : Vasque à poser 40 cm. EVG102. Collection : VOX. DIMENSIONS : 40 x 40 cm. POIDS : 10,6 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé. PERCEMENT ROBINETTERIE : Sans trou de robinetterie. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé, pour une installation parfaite avec un meuble ou un plan de travail. TROP-PLEIN : Avec trou de trop plein. PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse). ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Composed. INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse).