

EV0112



Collection : RYTHMIK PURE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 65 x 46 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou
- TROP-PLEIN : Sans trou de trop plein
- PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse)
- INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse)
- POIDS : 13,7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Posé
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé, pour une installation parfaite avec un meuble ou un plan de travail
- NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque
- ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Avid


Bénéfices consommateurs

- FINESSE : La faible épaisseur du bandeau avant et d'un côté de la vasque apporte de la légèreté à l'ensemble
- PRATIQUE : Équipé d'une large plage de pose sur le côté et à l'arrière pour le confort au quotidien

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION PROPRE ET PRÉCISE : Meulée par-dessous. La hauteur de cuve n'excède pas la hauteur du bandeau, découpe réduite du plan (siphon, canal de trop-plein et robinetterie)

Dessin technique



Descriptif CCTP : Vasque à poser 65 cm, cuve droite. EV0112. Collection : RYTHMIK PURE. DIMENSIONS : 65 x 46 cm. POIDS : 13,7 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé. PERCEMENT ROBINETTERIE : Percé 1 trou. MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé, pour une installation parfaite avec un meuble ou un plan de travail. TROP-PLEIN : Sans trou de trop plein. NOMBRE DE VASQUES : Simple vasque. PRODUIT INCLUS : (robinetterie non incluse). ROBINETTERIE CONSEILLÉE : Avid. INFOS COMPLÉMENTAIRES : (robinetterie non incluse).