

EYM102



Collection : VOX

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 43,20 x 43,20 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- PERCEMENT ROBINETTERIE : Sans trou de robinetterie
- MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé
- LIVRÉ AVEC : Kit de fixation

- POIDS : 11,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré par-dessous
- CONFIGURATION : STANDARD
- TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein



Bénéfices consommateurs

- LARGE CHOIX : 4 formes, 7 dimensions, avec ou sans trou de trop-plein
- ENTRETIEN RAPIDE : Entièrement émaillée, pentes douces sans angle vif, cuve profonde évitant les éclaboussures
- ESTHÉTIQUE : Trou de trop-plein discret à l'avant, double paroi de la vasque intégrant le canal de trop-plein

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION PROPRE ET PRÉCISE : Bride meulée sur le dessus pour une planéité parfaite, possibilité d'installation à fleur

Dessin technique



Descriptif CCTP : Vasque à encastrer par-dessous Ø 43 cm. EYM102. Collection : VOX. DIMENSIONS : 43,20 x 43,20 cm. POIDS : 11,5 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré par-dessous. PERCEMENT ROBINETTERIE : Sans trou de robinetterie. CONFIGURATION : STANDARD. MEULÉ/NON-MEULÉ : Meulé. TROP-PLEIN : Avec trou de trop-plein. LIVRÉ AVEC : Kit de fixation.