

N141K



Collection : REPLAY

Couleur* :



00 - Blanc



220 - Blanc
antidérapant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 100 x 100 x 4 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- FORME : Carré
- Garantie 10 ans
- POIDS : 37,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Posé ou encastré
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm


Bénéfices consommateurs

- ROBUSTESSE : La stabilité de la céramique : pas de flexion à l'utilisation
- LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE : De l'émail vitrifié
- HYGIÈNE : Facile à nettoyer
- RÉSISTANT : Aux agents chimiques
- ULTRAPLAT : A pose affleurante ou encastrée : aucun franchissement de seuil
- PMR : Conforme aux réglementations pour personnes à mobilité réduite : sans ressaut intérieur et extérieur en pose affleurante, avec ressaut extérieur de 18 mm en pose encastrée
- ANTIDÉRAPANT : Émail antidérapant classe B
- SÉCURITÉ : Avec émail antidérapant classe B

Produits requis

- E78260

Dessin technique



Descriptif CCTP : Receveur affleurant ou à encastrer carré. N141K. Collection : REPLAY. DIMENSIONS : 100 x 100 x 4 cm. POIDS : 37,5 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Posé ou encastré. FORME : Carré. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 90 mm. Garantie 10 ans.